



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	245 mm
Kopējais platums	116 mm
Kopējais svars	4,79 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	59 mm
Pagriezienu rādiuss	160 mm
Grozāms savienojums	320 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	111 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Pasūtījuma numurs 00827803
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

