

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	54 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.14 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	51 mm
Интерференция при завъртане	102 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	10 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Номер на поръчката 00078776

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

