STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582335989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	87 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	88.5 mm
Largeur totale	53 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582335989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

