

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila twin
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	99 mm
전체 너비	71 mm
전체 체중	0.64 kg

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	31.3 mm
회전 반경	99 mm
회전 간섭	198 mm
돔 직경	65 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	10.3 mm

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

주문 번호 00003170
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

