

## КАРРА

96811EP250P63 CL67

EAN 4031582315554

Номер замовлення 00830588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●○○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Карра

Тип Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12532 - Транспортвальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 500 kg

ОбВантажопідйомність 6 км/год 400 kg

Статичний Вантажопідйомність 1000 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 85 °C

Загальна висота 305 mm

Загальна ширина 110 mm

Загальна вага 5,901 kg

## КОЛЕСО

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Алюміній                             |
|                         | м'який                               |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник      |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                   |
| Колір Колесо            | Щечорний (подібний RAL9005)          |
| Захист різьби           | Без різьби                           |
| Діаметр                 | 250 mm                               |
| Протектор               | 50 mm                                |
| Ширина тіла             | 50 mm                                |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A                      |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр, важкий                        |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 61 mm  |
| Радіус повороту     | 187,5 mm   |
| Поворотне з'єднання | 375 mm   |
|                     | ✓  |
| Діаметр ковпачка    | 111 mm   |

# KAPPA

9681IEP250P63 CL67

EAN 4031582315554

Номер замовлення 00830588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 135 mm              |
| Ширина тарілки                            | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# КАРРА

96811EP250P63 CL67

EAN 4031582315554

Номер замовлення 00830588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

