

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.16 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	34.9 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Numéro de commande 00030823
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

