

AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Numéro de commande 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | Agila twin |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 70 kg |
| Capacité de charge statique | 140 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 57 mm |
| Poids | 0,324 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur de la roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Largeur du corps de roue | 20 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 25 mm |
| Rayon d'encombrement | 77 mm |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre du dôme | 53 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm |

AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Numéro de commande 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

