



ROUE


Tread hardness	souple
Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	190 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	630 kg
Capacité de charge à 6 km/h	525 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1.36 kg




ELASTECH

EEZ250x60-Ø198-5G

EAN 4031582318340

Numéro de commande 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.