

COMPACTA

1430PVH050P60-67x48

EAN 3700001796731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	65 mm
Poids	0.14 kg

CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	41 mm
Diamètre d'encombrement	82 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	21 mm

RACCORD

Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	48 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	6 mm

COMPACTA

1430PVH050P60-67x48

EAN 3700001796731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

