MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Numéro de commande 00020058



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	34.9 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Numéro de commande 00030958

Dessins du produit

