

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Pasūtījuma numurs 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnēsība pie 3 km/h	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	101 mm
Kopējais platums	61 mm
Kopējais svars	1,546 kg

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	75 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

KRONŠTEINIS

Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	68 mm
Grozāms savienojums	136 mm
Kupola diametrs	58 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	64 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	78 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	45 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	78 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	72 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Pasūtījuma numurs 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

