

LINEA

5941UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Linea |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 130 kg |
| Inoxydable | ✓ |
| Capacité de charge statique | 260 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 145 mm |
| Largeur totale | 82 mm |
| Poids | 1,07 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm |
| Longueur de la vis | 40 mm |

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA

5941UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

