

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Número de encomenda 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,43 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	36,5 mm
Dureza do Piso (A)	75 Shore A

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Número de encomenda 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

