

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

Objednávací číslo 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stora
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	155 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,68 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, antistatická
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Železně šedá (podobné RAL7011)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrдост Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	100,5 mm
Průměr otáčení	201 mm
Poloměr otáčení	60 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639
Objednací číslo 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

