

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste                | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Nome do produto                         | Footmaster        |
| Tipo                                    | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h            | 550 kg            |
| Capacidade de carga a 4 km/h            | 550 kg            |
| Elétrico condutivo                      | Não               |
| Aço inoxidável                          | Não               |
| Capacidade de carga estática            | 550 kg            |
| Intervalo de temperatura (mínimo)-10 °C |                   |
| Intervalo de temperatura (Máximo)       | 90 °C             |
| Altura total                            | 102 mm            |
| Largura geral                           | 86 mm             |
| Peso geral                              | 2 kg              |

## SUPORTE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Cor                     | Branco  |
| Offset                  | 46 mm   |
| Raio giratório          | 77,5 mm |
| Interferência giratória | 155 mm  |
| Diâmetro do dome        | 86 mm   |

## RODA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Rolamento        | Rolamento, humedecido |
| Cor da Roda      | Preto                 |
| Diâmetro         | 63 mm                 |
| Largura do Piso  | 30 mm                 |
| Largura do corpo | 30 mm                 |

## ENCAIXE

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Comprimento da placa                  | 90 mm |
| Largura da placa                      | 90 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 70 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 70 mm |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Número de encomenda 00062069

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

