

## AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189

Номер замовлення 00029364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 188 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 60 mm                                       |
| Загальна вага                      | 1,251 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Ширина тіла             | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 36 mm                   |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 60 mm                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Тип налаштування                 | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт                     | 28 mm           |
| Довжина Болт                     | 45 mm           |
| Положення різьби Болт            | 19 mm           |
| Кількість монтажних отворів Болт | 2               |

# AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189

Номер замовлення 00029364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

