

# ELASTECH

UER100X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Elastech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 160 kg

Tracidad de carga estàtica 320 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,245 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

# ELASTECH

UER100X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

