


NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001
 订单号 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	1.156 kg

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯, 软
直径	85 mm
胎面宽度	90 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	14 mm

技术图纸

