



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Novatech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg |
| 静态载重 | 1600 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总重量 | 1.156 kg |

轮子

| | |
|----------|--------|
| 轮体材料 | 未定义 |
| 胎面材料 | 聚丙烯, 软 |
| 直径 | 85 mm |
| 胎面宽度 | 90 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
| 滚珠轴承直径 | 47 mm |
| 滚珠轴承宽度 | 14 mm |

技术图纸

