

MONO

A020PJ050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Type de boîtier	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Statique Capacité de charge	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	72 mm
Poids global	0,54 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	18 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme Chape	Fermé
Pivot	Tige pivotante
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	52,2 mm
Diamètre d'encombrement	104,4 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

