

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Numéro de commande 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Omikron twin
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	7200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	5000 kg
Capacité de charge statique	10800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	510 mm
Largeur totale	285 mm
Poids	91,106 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	80 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Pivot en butée et roulements rouleaux
Couleur	Revêtement transparent
Déport	105 mm
Rayon d'encombrement	317,5 mm
Diamètre d'encombrement	635 mm
Diamètre du dôme	250,5 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	270 mm
Largeur de la platine	250 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	210 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	210 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	230 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	230 mm
Diamètre des trous de la platine	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Numéro de commande 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

