



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1020 kg
Nosivost na 6 km/h	850 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	205 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	4.35 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuskas	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Boja	plavo cinkovano
ofset	58 mm
okretni radijus	140 mm
Otpor okretanju	280 mm
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	111 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stićnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9681TOP160P63 CL67

EAN 4031582315714

Broj porudžbine 00830619
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

