

## ALPHA STAINLESS

8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ○ ○ ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha stainless            |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 80 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Igen                       |
| Statikus teherbírás               | 160 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 250 °C                     |
| Összsúly                          | 1 kg                       |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                      |

## VÁZ

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| A ház anyaga    | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja    | Széles                   |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó           |
| Szín            | Rozsdamentes acél        |
| Ellensúlyoz     | 41 mm                    |
| Körbeforgás     | 182 mm                   |
| Kupola átmérője | 75 mm                    |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Tread hardness               | puha                       |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                  |
| Futófelület anyaga           | Tömített, hőálló           |
| Csapágó                      | Száraz csapághüvely        |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Fémes                      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 100 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 35 mm                      |
| Test szélessége              | 35 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 75 Shore A                 |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 105 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 85 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 77 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346701

Rendelési szám 00035518

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

