

PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Номер замовлення 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Puretech air

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 200 kg

Статичний Вантажопідйомність 400 kg

Загальна вага 2,23 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	400 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Номер замовлення 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

