

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Rendelési szám 00030960

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Tűgörgős csapág
Kerék színe	Kékesszürke (RAL7031)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	38 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	38 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Rendelési szám 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

