

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea clinic                         |
| Type                         | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem  |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed  |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 150 kg                               |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 150 kg                               |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                  |
| Roestvrij                    | Ja                                   |
| Statisch Draagvermogen       | 450 kg                               |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                               |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                                |
| Totale hoogte                | 175 mm                               |
| Totale breedte               | 71 mm                                |
| Totaal gewicht               | 1,2 kg                               |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide           |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 47,5 mm             |
| Zwenk radius               | 127 mm              |
| Uitzwenking                | 254 mm              |
| Diameter koepel            | 45,5 mm             |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lager                         | Precisiekogellager, roestvrij |
| Kleur Wiel                    | Grijs wit (RAL9002)           |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 150 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                         |
| Breedte wielkern              | 15 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D                    |

## BEVESTIGING

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                          | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie                                                    |
| Diameter Bout                             | 32 mm                                                                                                     |
| Lengte Bout                               | 50 mm                                                                                                     |
| Schroefdraad positie                      | 7 mm                                                                                                      |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4                                                                                                         |
| Tip                                       | Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht. |

Duitse  
OntwerpersClubInterzum  
AwardIF Design  
Award

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360011

Bestelnummer 00061203  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

