

ALPHA

3470UFP100P62

EAN 4031582378078

Pasūtījuma numurs 00033259



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h | 160 kg |
| Statiskā krāvnese | 320 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 128 mm |
| Kopējais platums | 75 mm |
| Kopējais svars | 0,845 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

| | |
|------------------------|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| | mīksts |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 34 mm |
| Korpusa platums | 34 mm |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 90 mm |
| Grozāms savienojums | 180 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 105 mm |
| Plāksnes platums | 80 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |

ALPHA

3470UFP100P62

EAN 4031582378078


Pasūtījuma numurs 00033259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

