

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P63 NATURAL/3004

EAN 4031582313222

Broj porudžbine 00035529



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	161 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	1,434 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajući lezaj, nerdjajući
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	96 Šešelj A
Teškoća gazećeg omotac (D)	50 Šor D

KUCISTE

Materijal	nerdjajući čelik, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	nerdjajući čelik
nerdjajući	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA STAINLESS


8478UAD125P63 NATURAL/3004

EAN 4031582313222
Broj porudžbine 00035529



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



8478UAD125 P63

