

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	104 mm
Totale breedte	0 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	34 mm
Zwenk radius	105 mm
Uitzwenking	210 mm
Diameter koepel	0 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	24 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	24 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

