

# ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176  
Objednávací číslo 00028237

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Statická Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	2,622 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	155 mm
Průměr otáčení	310 mm
Poloměr otáčení	96 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176  
Objednáací číslo 00028237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

