

## STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Stylea                        |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                         |
| Statički Nosivost              | 160 kg                        |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                         |
| Sveukupna visina               | 75 mm                         |
| Ukupna širina                  | 54 mm                         |

## TOCAK

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid                 |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje           | precizini kuglicni lezaj |
| osovina           | Zaobilaženje             |
| stitnici omotaca  | Sa threadguard           |
| Prečnik           | 75 mm                    |
| Širina omotac     | 15 mm                    |

## KUCISTE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materijal       | poliamid             |
| oblik viljusk   | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj   | stablo , okretanje   |
| ofset           | 23 mm                |
| okretni radijus | 81 mm                |
| Otpor okretanju | 162 mm               |
| Prečnik kupole  | 30 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja                    | Skverna ploča |
| Dužina ploče                     | 60 mm         |
| Širina ploče                     | 60 mm         |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm         |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm         |

# STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

