

GALEA

5071YGP100P60-90X70

EAN 4031582353549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Galea                                          |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                         |
| Электропроводящий                  | ✓                                              |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 138 mm                                         |
| Общий вес                          | 0,49 kg                                        |

КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник         |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                         |
| Диаметр                 | 100 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал              | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закртыо           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Поворотное соединение | 205 mm            |

ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 90 mm                  |
| Ширина пластины                          | 70 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 60 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 70 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 50 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 55 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 8 mm                   |

# GALEA

5071YGP100P60-90X70

EAN 4031582353549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

