

## SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Supratech                                |
| Typ                            | Koło                                     |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Waga całkowita                 | 0,24 kg                                  |

## KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko walcowe         |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)  |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu       |
| Średnica             | 125 mm                  |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                   |
| Średnica otworu Oś   | 12 mm                   |
| Długość piasty       | 34,9 mm                 |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

