

# INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Integral twin                                                           |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12531 - Ліжко-ліжка                                                   |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 150 kg                                                                  |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg                                                                  |
| Електропровідність                 | Ні                                                                      |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 450 kg                                                                  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                                                  |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                                                   |
| Загальна висота                    | 175 mm                                                                  |
| Загальна ширина                    | 75 mm                                                                   |
| Загальна вага                      | 1,42 kg                                                                 |
| Сертифікація                       | Протестовано та відстежується TÜV Süd                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній         |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 45 mm                           |
| Радіус повороту     | 124 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 248 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 70 mm                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 15 mm                           |
| Ширина тіла             | 15 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип налаштування                 | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
| Діаметр Болт                     | 28 mm                                        |
| Довжина Болт                     | 96 mm                                        |
| Положення різьби Болт            | 19 mm                                        |
| Кількість монтажних отворів Болт | 4                                            |



Нагорода  
German  
Дизайн  
Award



Нагорода  
Red Dot  
Дизайн  
Award

# INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302561

Номер замовлення 990033077

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

