

# DURATECH

UOD200X50-Ø20 NL58

EAN 4031582439007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de roue      |
| Roulement             | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du bandage    | 50 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 58 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|            |   |
|------------|---|
| Inoxydable | ✓ |
|------------|---|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Duratech                          |
| Type de boîtier                 | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 400 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 800 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids                           | 0,95 kg                           |

# DURATECH

UOD200X50-Ø20 NL58

EAN 4031582439007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

