KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Numéro de commande 00830281



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	960 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	5.83 kg

CHAPE

Déport	58 mm
Rayon d'encombrement	137.5 mm
Diamètre d'encombrement	275 mm
Lubrication nipple	1
Diamètre du dôme	111 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Numéro de commande 00830281

Dessins du produit





