

# LINEA LIGHT

5927UAP075S70-M10X15 KP LN EN12530 RAL7001

EAN 4031582414790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea light                        |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 81 mm                              |
| Largeur totale                  | 55 mm                              |
| Poids                           | 0,225 kg                           |

## ROUE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corps de roue      | Polyamide                       |
| Bandage            | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement          | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils          | Avec pare-fils                  |
| Diamètre           | 75 mm                           |
| Largeur du bandage | 15 mm                           |

## CHAPE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Matériau                | Polyamide        |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée |
| Pivot                   | Tige pivotante   |
| Déport                  | 23 mm            |
| Rayon d'encombrement    | 82 mm            |
| Diamètre d'encombrement | 164 mm           |
| Diamètre du filetage    | 0 mm             |

## FIXATION

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de fixation    | Tige filetée à collet hexagonal |
| Longueur de la tige | 15 mm                           |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA LIGHT

5927UAP075S70-M10X15 KP LN EN12530 RAL7001

EAN 4031582414790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

