ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●○○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●○○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	155 mm
Общо тегло	1.26 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	121 mm
Интерференция при завъртане	242 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	37 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





© Copyright 2026 TENTE International GmbH