

## STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Stylea                               |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário        |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 40 kg                                |
| Capacidade de carga estática      | 80 kg                                |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 57 mm                                |
| Largura geral                     | 37 mm                                |
| Peso geral                        | 0,72 kg                              |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                    |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado        |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 55 mm                        |
| Largura do Piso            | 11 mm                        |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                   |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Poliamida              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória  |
| Raio giratório          | 47 mm                  |
| Interferência giratória | 94 mm                  |
| Diâmetro do dome        | 18 mm                  |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 8 mm                           |

# STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

