

MAXTECH

UAO125x40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	350 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	700 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.39 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	58 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	60 Shore D

MAXTECH

UAO125x40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

