

MAXTECH

PAO100X25-Ø6X27 + ASBUS

EAN 4031582381245



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,11 kg

WIEL

Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	6 mm
Naaflengte	27 mm