

# ALPHA STAINLESS

8477U00125P30-11

EAN 4031582370249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                     |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Да                                  |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                               |
| Обща височина                      | 155 mm                              |
| Общо тегло                         | 0.99 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал на корпуса         | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица                | Обхват                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка      |
| Цвят                        | Неръждаемост стомана        |
| Изместване                  | 40 mm                       |
| Интерференция при завъртане | 242 mm                      |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                          |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 40 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

