

## AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Numéro de commande 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                      |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 135 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids global                    | 0,477 kg                           |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)      |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                      |
| Largeur du corps      | 32 mm                      |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Matériau         | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape      | Galbé                 |
| Couleur          | Zingué bleu           |
| Diamètre du dôme | 60 mm                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46,5 mm              |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51,5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 56 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 61,5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8,5 mm               |

# AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Numéro de commande 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

