

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Objednáací číslo 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Litina
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru pro šroub	30 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	85 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ●

Opotřebení ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	960 kg
Nosnost 6 km/h	800 kg
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	9,8 kg

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538
Objednáací číslo 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

