INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	59 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,13 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Pasūtījuma numurs 00073573

Produkta rasējumi

