PRODUKTINFORMATION

# AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Fast Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 40 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 80 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 69 mm |
| Samlet bredde | 35 mm |
| Samlet vægt | 0,09 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Dome-diameter | 27 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje med Afstandsrør |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 50 mm |
| Hjulbane bredde | 19 mm |
| Fælgbredde | 19 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Firkantet plade |
| Pladelængde | 55 mm |
| Pladebredde | 55 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 38,5 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 44 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 38,5 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 44 mm |
| Pladehullets diameter | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJI050P41-55


EAN 4031582030013

Bestillingsnummer 00003898

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH