

ALPHA

3470PJR160P63

EAN 4031582303988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	200 mm
Celková hmotnost	1,815 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	55 mm
Radius otočení	135 mm
Otočné rušení	270 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ALPHA

3470PJR160P63

EAN 4031582303988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

