

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Scout
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Nerūsējošais	✓
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	242 mm
Kopējais platums	72 mm
Kopējais svars	2,912 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	64 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Stūrainis
Grozāmais gūltnis	Precīzijas lodīšu gūltnis
Ofsets	50 mm
Pagrieziena rādiuss	150 mm
Grozāms savienojums	300 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	130 mm
Plāksnes platums	74 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	110 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	50 mm
Plāksnes atveres diametrs	10,5 mm

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

