

ZETA STAINLESS

8677UAD200P63

EAN 4031582313758

Numărul de comandă 00830196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●●

Zgomot de mișcare ●●○○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	400 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-30 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	240 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	3,291 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role, Inoxidabil
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	55 mm
Raza de pivotare	161 mm
Interferență pivotantă	322 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	74 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	74 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA STAINLESS

8677UAD200P63

EAN 4031582313758

Numărul de comandă 00830196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

