ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# GALEA

5070YGP100P30-10

EAN 4031582353884



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●●○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Galea |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Да |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 139 mm |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 90 mm |
| Интерференция при завъртане | 180 mm |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен, електропроводим |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5070YGP100P30-10

EAN 4031582353884

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH